



+



Máy bơm nhu động ứng dụng trong dược phẩm, hóa mỹ phẩm. Thực phẩm, Phòng thí nghiệm



BỘ ĐIỀU KHIỂN MODEL : TB-F35

- ▶ Máy bơm nhu động
- ▶ Động cơ bước có độ chính xác cao
- ▶ Điện áp 220 VAC
- ▶ Lưu lượng max 1793l/min

Với bơm nhu động chất lỏng chỉ chạy trong ống, không tiếp xúc trực tiếp với bộ phận tạo lực đẩy là con lăn. Do đó máy bơm nhu động có độ bền cao. Chỉ cần điều chỉnh tốc độ quay của Roto (bộ phận truyền động cho con lăn) là có thể điều chỉnh được lưu lượng.

Dùng trong phòng thí nghiệm, ngành y dược và khoa học. Điều khiển bằng tay, tự động với đầu bơm một đường ống hoặc nhiều đường ống Lưu lượng lên đến 190ml/phút

Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Thanh Bình
Show room, giao nhận, Xuất nhập khẩu
Số 04- Đường 45 - P. Bình Thuận, Q. 7, Tp Hồ Chí Minh

Chi nhánh công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Thanh Bình-Cần Giuộc
Xưởng chế tạo máy và máy bơm, sản xuất, lắp ráp, bảo trì máy bơm
Số Lô F3-15, Đường 11, TT Thái Sơn (KCN Long Hậu 3), Cần Giuộc, Long An
Phone 0905 290006

Hai chế độ bơm và chiết rót

Điều chỉnh tốc độ



Ghi nhớ và hiển thị tốc độ

9 chế độ chiết rót

Động cơ bước chính xác

Bộ điều khiển (Driver)

- Thiết kế chế tạo bởi công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Thanh Bình
- Dễ dàng thay thế các đầu bơm bởi những hãng khác nhau
- Nhỏ gọn
- Vận hành êm



[Click for Video link:](#)

www.maybom24h.com